

LAMOX

TOELATINGSNUMMER: 712B

DESINFECTIEMIDDEL

TOEPASSINGEN

LAMOX is werkzaam tegen bacteriën en gisten, het is zelfs werkzaam tegen Trichophyton interdigitale. LAMOX wordt gebruikt voor het desinfecteren van oppervlakken, dewelke in contact komen met eet- en drinkwaren, toiletten en badkamers, ziekenhuizen (met uitzondering van tbc-afdelingen), enz.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vooraleer men LAMOX aanbrengt, de te desinfecteren oppervlakken grondig reinigen met onze FAVORIT-VIP en afspoelen met schoon water. Het overtollige water verwijderen. LAMOX met een oplossing van 10% (1l op 10l water) aanbrengen en 5 minuten laten inwerken, vervolgens grondig naspoelen met schoon water.

TECHNISCHE GEGEVENS

- uitzicht: heldere vloeistof
- kleur: wit
- reuk: kenmerkend
- houdbaarheid: vorstvrij bewaren
- stabiliteit: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
- verpakking: 1 ltr, 5 ltr, 10 ltr en 25 ltr


VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.


TOEPASSINGSGEBIED



ontsmetting/
ontgeuring




harde vloeren



harde oppervlak-
ken (binnen)



sanitaire ruimten




uitrusting

GEBRUIKSMETHODE



manuele reiniging



verstuiven

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

LAMOX

NUMÉRO D'AUTORISATION: 712B

DÉSINFECTER

UTILISATIONS

Lamox est actif contre les bactéries et les moisissures (=schimmels; ferments=gisten), même contre le Trychofyton interdigital. Lamos est utilisé pour désinfecter les surfaces qui entrent en contact avec les aliments et les boissons et dans les toilettes, les salles de bains et les hôpitaux (à l'exception de la section des tuberculeux).

MODE D'EMPLOI

Avant d'appliquer Lamox, d'abord nettoyer les surfaces à désinfecter avec notre produit FAVORIT-VIP et rincer à l'eau claire. Enlever l'excès d'eau.

Appliquer une solution de 10 % (1l de Lamox / 10 litres d'eau), laisser agir pendant 5 minutes, ensuite rincer abondamment à l'eau claire.

DONNEES TECHNIQUES

- apparence: fluide transparent
- couleur: blanc
- odeur: caractéristique
- conservation: illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
- stabilité: conserver à l'abri du gel
- conditionnement: 1 ltr, 5 ltr, 10 ltr et 25 ltr


SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.


DOMAINE D'UTILISATION



désinfection




sols durs



surfaces dures
(intérieur)



installations
sanitaires




équipement

METHODE D'UTILISATION



nettoyage manuel



vaporisation

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.